




Puhdasta vesiossaamista

SUUNNITTELU | VALMISTUS | KUNNOSSAPITO





Polymeerilaitteisto

Polymeerin (polyelektrolyytin) **valmistuslaitteisto** on tehokas menetelmä sekä polymeerin että koagulantin valmistuksessa. Se sekoittaa polymeerijauheen tai viskoosiliuoksen sopivaksi, homogeeniseksi liuokseksi. **Laimennusyksikköä** (dilluutteri, valinnainen) voidaan käyttää, kun kiinteän aineen pitoisuus on korkea.

Laitteisto koostuu **polymeerisiilosta** sekä **valmistus- ja annostelusäiliöistä**. Valmistussäiliössä tehdään homogeeninen liuos. **Annostelupumppu** (valinnainen) syöttää polymeeriliuosta lietteenkuivauslaitteelle tai flokkuloitavaan veteen ennen sedimentaatiota tai suodattamista. Täydellinen järjestelmä sisältää myös **PLC-ohjauspaneelin**. Koko paketti asennetaan **teräskehikon** päälle.



Tekniset tiedot

Valikoimiimme kuuluvat niin manuaaliset kuin automattiset polymeerilaitteistot.

Materiaalina joko ruostumaton tai haponkestävä teräs (**AISI304**, **AISI316**).

Toimitamme myös muovisia säiliöitä.

